





Das Original

TSI 10/13



Guarnizione coperchio valvole

Smart




Das Original

129.400



Dirko™-S Profi Press HT

il sigillante forte, permanentemente elastico con base siliconica



Applicazione:

Rimuovere attentamente qualsiasi residuo di sigillante usando una spatola di plastica. Pulire e sgrassare la superficie

Rimuovere il tappo prima dell'uso. Aprire l'erogatore ad angolo, rimuovere il tappo protettivo. Premere l'erogatore in modo

che il sigillante esca dal dosatore e applicarlo sulla superficie

da sigillare. Non applicare il sigillante troppo intensamente, c'è il rischio che la sostanza sigillante perda all'interno.

Rimettere il tappo protettivo sul dosatore dopo l'uso.

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C.

Nervatura: 3,5 – 4,0 mm circa.

Tempo di vulcanizzazione: 4 mm in 24 ore

